

## SPACHTELZAHNUNGEN

### Empfohlene Zahnleisten für die Parkettverklebung

Empfohlene TKB Zahnleisten	A4	A5	B3	B6	B10	B11	B15	S4	B17
Abbildungen									
Zahnlückentiefe	0,7 mm	1,0 mm	3,2 mm	3,6 mm	5,7 mm	5,0 mm	6,5 mm	5,1 mm	9,8 mm
Zahnlückenbreite	1,0 mm	1,3 mm	3,6 mm	4,0 mm	5,0 mm	6,0 mm	5,5 mm	10,3 mm	6,5 mm
Zahnbrückenbreite	0,5 mm	1,6 mm	3,4 mm	5,0 mm	10,0 mm	8,0 mm	7,0 mm	0,2 mm	4,0 mm

### Anwendungssystematik

Empfohlene TKB Zahnleisten	A4	A5	B3	B6	B10	B11	B15	S4	B17
Stabparkett									
Parketriemen									
Mosaikparkett			1						
Hochkant-Lamellenparkett			1						
10 mm-Massivparkett			1						
Zweischicht-Fertigparkett									
Dreischicht-Fertigparkett									
Massiv-Fertigparkett, Massivdielen									
Holzplaster RE / WE									
Tafelparkett									
Korkplatten, planliegenden, unbehandelt									

Die Auswahl der Zahnung richtet sich nach der Ebenheit des Untergrundes und der Länge der Parkettelemente. Es ist auf eine möglichst vollflächige Benetzung der Parkettelemente zu achten. Bei unzureichender Benetzung ist die nächstgrößere Zahnung auszuwählen.

1) Bei elastischer Verklebung mind. Zahnung B6 oder größer. Vorherige Spachtelung zur Erhöhung der Ebenheit empfehlenswert.